



Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 170



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313750 170
GTIN	4019208193755
Třída artiklu	33R

Popis

Provedení:

Zešikmené pro malé upínání Ø.

Jemně frézovaná drážka a ozubení, **černěné**.

Nástavbová čelist měkká, dlouhá, ozubení 1,5×60°.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Vzdálenost otvoru b	20 mm
Šířka B	31 mm
Výška H	32 mm
Šířka drážky D	12 mm
Pro závit DIN 912	M10

Pro typ sklíčidla	170 mm
Délka L	82 mm
Vzdálenost otvoru a	15 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo