

**Upínací hlava měkká, SK 52, Ø startovacího otvoru: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329926 30
GTIN	2050001922649
Třída artiklu	33H

Popis**Provedení:**

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Měkké (snížená tvrdost 40 HRC v otvoru) pro samočinné uvolňování.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Ø startovacího otvoru	30 mm
Tvrdost	60 HR
Délka L	46 mm
Upnutí	SK 52
Druh produktu	Upinaci hlava

