

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

Sada na opravu závitů DIN 8140, Závit M (xstoupání): M8**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082800 M8
GTIN	4250361200083
Třída artiklu	04D

Popis**Provedení:**

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky HeliCoil®plus z **ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu** i **odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé** šroubové spojení nejvyšší kvality **pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit.

Kompletní sada pro opravy závitů metrických velikostí v plastovém kufříku.

Použití:

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebených závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Rozsah dodávky:

- 1 HSS ruční závitník.
- 1 vřeteno.
- 1 plastový kufřík d \times š \times v 180 \times 165 \times 45 mm (do vel. M8) resp. 245 \times 225 \times 50 mm (od vel. M10).
- **Vždy 20 (do vel. M6) resp. 10 (od vel. M8) volně průchozích závitových vložek z ušlechtilé oceli v každé délce (1 \times D / 1,5 \times D / 2 \times D).**

1 spirálový vrták.

1 lamač čepů.

Upozornění:

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.

- **Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.**
- **Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.**

Technický popis

Ø otvoru pod závit	8,4 mm
Závit M	M8
Počet závitových vložek	30
Druh produktu	Oprava závitů

Příslušenství

Strojní závitník 6H Závit M (×stoupání) M8	082807 M8
Náhradní ruční závitník 6H Závit M (×stoupání) M8	082805 M8