



## Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 250



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313400 250
GTIN	4019208193397
Třída artiklu	33R

### Popis

**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a ozubení, černěné.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmi a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

### Technický popis

Šířka B	45 mm
Délka L	95 mm
Vhodné též pro typ sklíčidla	315 mm
Pro závit DIN 912	M16
Pro typ sklíčidla	250 mm
Vzdálenost otvoru a	15 mm

Šířka drážky D	21 mm
Vzdálenost otvoru b	25 mm
Výška H	54 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo