

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, HSK-A 100 krátký, Ø trnu d1: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306675 50
GTIN	4045197290397
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip Balluff/RFID.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákržku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₄	30 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	50
Ø trnu d ₁	50 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	50
Délka vyložení rozměr A	70 mm

Vnější Ø D	120 mm
Upínací Ø D ₁	50 mm
Upnutí	HSK-A 100 krátký
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 50	309880 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 50 mm	309860 50
Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 50	309890 50