

**Drážkový kámen zušlechtěný, Šířka drážky D: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313520 17
GTIN	4019208193632
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Přesně broušené a zušlechtěné.

Vhodné pro:

Všechna **běžná silová sklíčidla firem** Schunk, Forkardt, Röhms a SMW (se špičatým ozubením).

Vhodné pro:

Röhms: KFD 160-200

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů s válcovými hlavami DIN 912 – 12.9!

Upozornění:

Další drážkové kameny k dodání od výrobce.

Technický popis

Výška H	21,7 mm
Maximální utahovací moment	70 Nm
Šířka drážky D	17 mm
Závit G	M12

Výška stupně h	9,5 mm
Druh produktu	Vodicí vložka