

Garant**Redukční pouzdro pro stopku MK s utahovacím závitem, HSK-A 63, MK
vnitřní: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306750 4
GTIN	4045197505132
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Uvnitř a vně broušené přesně podle stoupání.
- S otvorem Balluffchip.
- Stopky na tvrdo přesoustružené. (klidný chod!)
- Funkční plochy HSK opracované.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 160 mm

Vnější Ø D: 48 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	160 mm
Morseův kužel vnitřní	4
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 8 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací adaptér