

Garant**Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážecem, HSK-F 63, MK vnitřní: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306935 1
GTIN	4045197587909
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Uvnitř a vně broušené přesně podle stoupání.
- S otvorem Balluffchip.
- Stopky na tvrdo přesoustružené. (klidný chod!)
- Funkční plochy HSK opracované.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Vnější Ø D: 25 mm

Technický popis

Morseův kužel vnitřní	1
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	25 mm
Upnutí	HSK-F 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	F
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 8 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací adaptér