

Garant
Upínací trn pro frézovací hlavy, HSK-A 63 A = 160, Ø trnu d1: 32 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	306570 32
GTIN	4045197290274
Třída artiklu	31A

Popis
Provedení:

- Upnutí Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav dle DIN 2079.
- S otvorem Ballufchip.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Vnější Ø D: 78 mm

Délka frézovacího trnu L₄: 24 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860: 32

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₄	24 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860	32
vhodný speciální klíč č. 309840	32
Ø trnu d ₁	32 mm

Vnější Ø D	78 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 160
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 32	309890 32
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 32 mm	309860 32
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 32	309880 32
Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm	309840 32