

Garant
Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážecem, HSK-F 63, MK vnitřní: 3

Údaje o objednávce

Artikové číslo	306935 3
GTIN	4045197587923
Třída artiklu	31A

Popis
Provedení:

- Uvnitř a vně broušené přesně podle stoupání.
- S otvorem Balluffchip.
- Stopky na tvrdo přesoustružené. (klidný chod!)
- Funkční plochy HSK opracované.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 140 mm

Vnější Ø D: 40 mm

Technický popis

Morseův kužel vnitřní	3
Délka vyložení rozměr A	140 mm
Vnější Ø D	40 mm
Upnutí	HSK-F 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	F
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 8 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací adaptér