

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313750 315
GTIN	4019208193786
Třída artiklu	33R

**Popis****Provedení:**

Zešíkmené pro malé upínání Ø.

**Jemně frézovaná** drážka a ozubení, **černěné**.

Nástavbová čelist měkká, dlouhá, ozubení 1,5×60°.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- **Pro přizpůsobení sklíčidlu porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

**Technický popis**

Pro závit DIN 912	M14
Šířka drážky D	18 mm
Šířka B	50 mm
Délka L	145 mm
Vzdálenost otvoru a	30 mm

Vzdálenost otvoru b	30 mm
Výška H	50 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo