

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 254****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313700 254
GTIN	4019208193687
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a ozubení, **černěné**.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmi a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Technický popis

Výška H	45 mm
Vzdálenost otvoru a	30 mm
Vzdálenost otvoru b	30 mm
Pro typ sklíčidla	254 mm
Šířka drážky D	16 mm
Délka L	110 mm

Šířka B	50 mm
Pro závit DIN 912	M12
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo