

**Garant****Redukční pouzdro pro stopku MK s utahovacím závitem, HSK-A 63, MK  
vnitřní: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306750 1
GTIN	4045197505101
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Uvnitř a vně broušené přesně podle stoupání.
- S otvorem Balluffchip.
- Stopky na tvrdo přesoustružené. (klidný chod!)
- Funkční plochy HSK opracované.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Vnější Ø D: 25 mm

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Morseův kužel vnitřní	1
Vnější Ø D	25 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 8 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací adaptér