


FAHRION®
FAHRENDEN FÜR DIE ZERSCHNEIDUNG**Kleština OZ pro sklíčidlo, 4 – 32 mm, Jmenovitý upínací Ø d: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309560 25
GTIN	2050001704788
Třída artiklu	39Y

Popis**Provedení:**

Pružinová ocel, zcela kalená a broušená. Průchozí otvor (delší rozsah upínání oproti kleštinám DIN) zvyšuje upínací sílu. Vícenásobné drážky oproti kleštinám DIN, díky tomu větší hloubka zasunutí do kleštinového upínače. Vhodné pro spirálové vrtáky pro upínání přes vodící fazetku.

Rozsah upínání = jmenovitý rozměr do mínus 0,5 mm. Oboustranně 5- nebo 6násobně drážkované.

Výhoda:

- **Lepší obvodová házivost = osově rovnoběžné centrování v kuželu; bez výkyvu.**
- **Vyšší upínací síla = díky větším třecím plochám.**
- **Vyšší systémová tuhost = vhodné k frézování vysokými rychlostmi.**
- **Delší doba životnosti nástrojů.**

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	25 mm
Pro sklíčidlo	4 - 32 mm
Atribut názvu produktu	4 – 32 mm
Norma	ISO 10897
Typ	467 E

Vnější Ø D	43,7 mm
Celková délka L	60 mm
Druh produktu	Upínací kleština