



Vysoce účinný chladicí a mazací koncentrát HPC VEG, Obsah: 5l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	084265 5
GTIN	2050001741912
Třída artiklu	08J

Popis

Provedení:

Chladicí a mazací koncentrát HPC na bázi esteru, pro vnitřní přívod chlazení a vhodný pro vysoký tlak, bez aminů. Zajišťuje čistotu obráběcích strojů a skel.

Chladicí a mazací prostředek, **odolný vůči kyselině chlorové, formaldehydové a borové pro vysoké nároky**. Příspěvky EP do mazacího oleje zabraňují odtržení mazacího filmu; i při nejvyšším zatížení zůstává v molekulární tloušťce na řezném nástroji.

Výhoda:

Koncentrát s **ochrannými účinky proti korozi**, šetrný k nátěrům a **fyziologicky nezávadný**, velmi **stabilní vůči napadení bakteriemi**, šetrný k pokožce.

Zlepšuje **životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu**. **Neobsahuje chlór** nevznikají škodlivé výpary, **šetrná k životnímu prostředí**.

Použití:

Univerzální pro **všechny obráběcí práce** (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, **řezání** a broušení). Bezpodmínečně potřebný při obrábění těžce obrobitelných materiálů. Normální **poměr smíchání 1: 20**, pro vysoce pevné materiály a ušlechtilou ocel je poměr míchání 1 : 10 až 1 : 15.

Upozornění:

Oleje pro vodící plochy Jokisch jsou k dodání na poptávku. Tyto jsou optimálně přizpůsobeny ostatním produktům Jokisch (bez lepivých zbytků) a mohou být používány také jako hydraulické nebo převodové oleje.

Provedení: Kanystř
Obsah: 5 l

Technický popis

Barva	žluto-hnědý
Provedení	Kanystř
Kinematická viskozita	77 mm ² /s
Skladovací teplota	5 - 40 °C
Obsah	5 l
Druh produktu	Chladicí médium