

Garant**Polotovar vyvrtávací tyče, HSK-F 63, Rozměr A: 200 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307022 200
GTIN	4045197587954
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Kužel a nákrůžek tvrzený a broušený.
- Stopka měkká k dalšímu opracování.

Použití:

Pro zhotovování speciálních nástrojů.

Materiál:

16MnCr5

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Tvar: F

Vnější Ø D: 63 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	200 mm
Vnější Ø D	63 mm
Upnutí	HSK-F 63
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	F
Druh produktu	Polotovar vyvrtávací tyče

Příslušenství

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 63

309880 63