

HOLEX**Upínací matice ER, Pro ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309580 40
GTIN	4045197151971
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. **S drážkami.**

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Celková délka L	26 mm
Pro ER	40 mm
Závit	M50X1,5
Maximální utahovací moment	240 Nm
Vnější Ø D	63 mm

Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínací matice

Příslušenství

Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40