



Upínací matice ER pro těsnicí podložky, Pro ER: 25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309615 25
GTIN	7640128492184
Třída artiklu	39Z

Popis

Provedení:

Závít a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. Matice povlakovaná pro: nižší hodnotu tření a **zvýšenou upínací sílu** a vysokou odolností proti opotřebení a korozi. **S drážkami.**

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25. Těsnicí podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Maximální utahovací moment	140 Nm
Celková délka L	25 mm
Pro ER	25 mm

Závit	M32X1,5
Vnější Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínací matice