

FAHRION®
FAHRTWERKZEUGE**Sada upínacích kleštín OZ typ 462 E 15dílná, pro sklíčidla 5–25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309562
GTIN	2050001699404
Třída artiklu	39Z

Popis**Provedení:**

Pružinová ocel, zcela kalená a broušená. Průchozí otvor (delší rozsah upínání oproti kleštinám DIN) zvyšuje upínací sílu. Vícenásobné drážky oproti kleštinám DIN, díky tomu větší hloubka zasunutí do kleštinového upínače. Vhodné pro spirálové vrtáky pro upínání přes vodící fazetku.

Rozsah upínání = jmenovitý rozměr do mínus 0,5 mm. Oboustranně 5- nebo 6-násobně drážkované.

Výhoda:

- **Lepší obvodová házivost = osově rovnoběžné centrování v kuželu; bez výkyvu.**
- **Vyšší upínací síla = díky větším třecím plochám.**
- **Vyšší systémová tuhost = vhodné k frézování vysokými rychlostmi.**
- **Delší doba životnosti nástrojů.**

Rozsah dodávky:

Kleštiny OZ (č. 309550) Ø 5–16 mm (stoupání po 1 mm) a Ø 18,20 a 25 mm, včetně dřevěné kazety.

Technický popis

Norma	ISO 10897
Druh produktu	Upínací kleština

