



## Upínací matice ER pro těsnící podložky, Pro ER: 32



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	309615 32
GTIN	7640128492191
Třída artiklu	39Z

### Popis

#### Provedení:

Závít a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. Matice povlakovaná pro: nižší hodnotu tření a **zvýšenou upínací sílu** a vysokou odolností proti opotřebení a korozi. **S drážkami.**

#### Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

#### Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25. Těsnící podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

#### Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

### Technický popis

Maximální utahovací moment	180 Nm
Pro ER	32 mm
Celková délka L	27,5 mm

Závit	M40X1,5
Vnější Ø D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Upínací matice