


**Garant****Upínací matice ER kluzného ložiska, Pro ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309612 16
GTIN	4045197645678
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. S kluzným ložiskem, díky tomu nižší hodnota tření a větší upínací síla. **Se 6-hranem** OK 25.

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Zvláštní příslušenství:**

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

**Upozornění:**

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

**Technický popis**

Maximální utahovací moment	80 Nm
Pro ER	16 mm
Závit	M22×1,5
Celková délka L	18 mm

Vnější Ø D	32 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Upínací matice