



## Sada základních čelistí 3dílná, kalené, Pro typ sklíčidla: 125mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	314000 125
GTIN	4019208034096
Třída artiklu	33R

### Popis

#### Použití:

Pro upnutí kalených otočných čelistí nebo měkkých nastavbových čelistí.

#### Vhodné pro:

**Tříčelistové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.**

#### Upozornění:

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

### Technický popis

Délka L	55 mm
Pro typ sklíčidla	125 mm
Šířka drážky D +0,01	12,68 mm
Šířka můstku B <sub>1</sub> -0,05	7,94 mm
Závit	M8
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm
Druh produktu	Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

