



## Vysoce účinný chladicí a mazací koncentrát HPC VEG, Obsah: 20l



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	084265 20
GTIN	2050001741929
Třída artiklu	08J

### Popis

#### Provedení:

Chladicí a mazací koncentrát HPC na bázi esteru, pro vnitřní přívod chlazení a vhodný pro vysoký tlak, bez aminů. Zajišťuje čistotu obráběcích strojů a skel.

Chladicí a mazací prostředek, **odolný vůči kyselině chlorové, formaldehydové a borové pro vysoké nároky**. Příspěvky EP do mazacího oleje zabraňují odtržení mazacího filmu; i při nejvyšším zatížení zůstává v molekulární tloušťce na řezném nástroji.

#### Výhoda:

Koncentrát s **ochrannými účinky proti korozi**, šetrný k nátěrům a **fyziologicky nezávadný**, velmi **stabilní vůči napadení bakteriemi**, šetrný k pokožce.

Zlepšuje **životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu**. **Neobsahuje chlór** nevznikají škodlivé výpary, **šetrná k životnímu prostředí**.

#### Použití:

Univerzální pro **všechny obráběcí práce** (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, **řezání** a broušení). Bezpodmínečně potřebný při obrábění těžce obrobitelných materiálů. Normální **poměr smíchání 1: 20**, pro vysoce pevné materiály a ušlechtilou ocel je poměr míchání 1 : 10 až 1 : 15.

#### Upozornění:

Oleje pro vodící plochy Jokisch jsou k dodání na poptávku. Tyto jsou optimálně přizpůsobeny ostatním produktům Jokisch (bez lepivých zbytků) a mohou být používány také jako hydraulické nebo převodové oleje.

Provedení: Kanystř  
Obsah: 20 l

## Technický popis

Barva	žluto-hnědý
Provedení	Kanystř
Kinematická viskozita	77 mm <sup>2</sup> /s
Skladovací teplota	5 - 40 °C
Obsah	20 l
Druh produktu	Chladicí médium

## Příslušenství

Ruční čerpadlo pro kanystř	084356
----------------------------	--------