

**Sada nastavbových čelistí 4-dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 100 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	314500 100
GTIN	4019208034591
Třída artiklu	36R

**Popis****Provedení:**

**Frézovaná** dosedací plocha, **nečerněná**.

**Použití:**

K našroubování na kalené základní čelisti.

**Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pro :**

**4čelistové sklíčidlo č. 312000 / 2500 / 2700.**

**Upozornění:**

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

Nastavbové čelisti z hliníku, **na poptávku.**

Vhodné pro barevný kód: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Délka L: 53 mm

Výška H: 30 mm

Šířka drážky D: 7,96 mm

Vzdálenost otvorů b: 24 mm

Šířka pera A: 9,49 mm

**Technický popis**

Šířka drážky D	7,96 mm
Vzdálenost otvorů b	24 mm
Výška H	30 mm

Pro typ sklíčidla	100 mm
Šířka pera A	9,49 mm
Délka L	53 mm
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo