

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	314400 140
GTIN	4019208035482
Třída artiklu	33R

**Popis****Provedení:**

**Frézovaná** dosedací plocha, **nečerněná**.

**Použití:**

K našroubování na kalené základní čelisti.

**Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pro:**

**Tříčelistové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.**

**Upozornění:**

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

**Technický popis**

Délka L	74 mm
Šířka drážky D	7,96 mm
Vzdálenost otvoru b	38,1 mm
Šířka pera A	12,67 mm
Pro typ sklíčidla	140 mm
Vhodné též pro typ sklíčidla	160 mm
Výška H	42 mm

Vhodné pro barevný kód

Sklíčidlo s rovnou  
spirálou a čelisti Röhmi

Druh produktu

Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo