

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 350mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	314400 350
GTIN	4019208034577
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Frézovaná dosedací plocha, **nečerněná**.

Použití:

K našroubování na kalené základní čelisti.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

Tříčelistové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornění:

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

Technický popis

Vhodné též pro typ sklíčidla	400 mm
Pro typ sklíčidla	350 mm
Délka L	137 mm
Výška H	63 mm
Šířka pera A	19,02 mm
Vzdálenost otvoru b	76,2 mm
Šířka drážky D	12,72 mm

Vhodné pro barevný kód

Sklíčidlo s rovnou
spirálou a čelisti Röhmi

Druh produktu

Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo