

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Sada závitových vložek 10-, popř. 20dílná, 1,5xD, Druh / velikost závitu: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082812 M3
GTIN	4250361202650
Třída artiklu	04D

Popis**Provedení:**

Metrické závitové vložky z nerezového drátu z ušlechtilé oceli tvarovaného do pružiny. Závit po závitě volně průchozí, unášecí čep je po zapuštění na zářez (místo bezpečného lomu) oddělen. Optimalizovaná konstrukce s novým rozsahem zavádění, který umožňuje použití jako šroub - přiložit a zašroubovat.

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s **vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé** šroubové spojení nejvyšší kvality **pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit

Použití:

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebených závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve stříhu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Rozsah dodávky:

Sada 20-dílná.

Upozornění:

Samojistící vložky a další rozměry možno dodat na poptávku.

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.

Technický popis

Obsah sady	20
Druh závitu	M3
Atribut názvu produktu	1,5×D
Maximální hloubka závitu	1,5×D
Druh produktu	Závitová vložka

Příslušenství

Vestavné vřeteno Druh / velikost závitu M3	082808 M3
--	-----------