



Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-F 63, Ø upnutí D1: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	307518 20
GTIN	2050001653406
Třída artiklu	33W

Popis

Provedení:

- Axiální nastavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem Balluffchip.

Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302180, válcový vytěrák č. 343720.

WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Délka vyložení rozměr A: 90 mm

Ø D₂: 42 mm

Vnější Ø D: 50 mm

L₃: 48 mm

Dráha nastavení V: 10 mm

Závit M: M16×1

Technický popis

Vhodné redukční pouzdro	302155; 302160; 302165
Délka vyložení rozměr A	90 mm

Upínací Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
Závit M	M16×1
L ₃	48 mm
Vnější Ø D	50 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-F 63
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	F
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 10 mm	302155 10
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 16 mm	302160 16
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 16 mm	302155 16
Válcový vytěrák plast Ø čepu 20 mm	343720 20
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 5 mm	302155 5
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302160 8
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302160 5
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 3 mm	302155 3
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 12 mm	302160 12

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 14 mm	302160 14
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 4 mm	302155 4
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 6 mm	302155 6
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 8 mm	302155 8
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302160 6
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302160 3
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 14 mm	302155 14
Proříznuté redukční pouzdro Ø upnutí D1 12 mm	302155 12
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 10 mm	302160 10
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302160 4