

**Garant****Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-A 63, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307512 8
GTIN	4045197506269
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

**Použití:**

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

**Zvláštní příslušenství:**

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěrky č. 343720.

**Upozornění:**

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

**Technický popis**

L <sub>3</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Závit M	M6
Upínací Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Vnější Ø D	50 mm

Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Válcový vytěrákplast Ø čepu 8 mm	343720 8
----------------------------------	----------