



## Upínací matice ER CENTRO P pro těsnicí podložky HP, Typ CP pro ER: 25DI



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Třída artiklu	34F

### Popis

#### Provedení:

**Mini** = všechny velikosti s písmenem **M**, extrémně štíhlá konstrukce.

**MiniSlim** = velikost s „**MS**“, super extrémně štíhlá konstrukce.

**Kónické** = všechny velikosti s písmenem **C**.

**Standard** = všechny ostatní velikosti.

Upínací matice ER typ CP, **pro těsnicí kroužky HP.**

#### Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER FAHRION CENTRO P a upínací kleštinový trn ER FAHRION HDC.

#### Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systemu FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

### Technický popis

Rozsah upínání	2 - 16 mm
Celková délka L	28,9 mm

Maximální utahovací moment	90 Nm
Vnější Ø D	40 mm
Řada	Centro P
Závit	Tr32×1,5
Druh produktu	Upínací matice

### Příslušenství

Těsnicí podložky CP Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 2 mm	309667 2
Válečkový klíč CP pro momentové klíče Typ 25	309756 25
Válečkový klíč CP Typ 25	309754 25