

Garant**Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-A 63, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307512 10
GTIN	4045197506276
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěrky č. 343720.

Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	80 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	30 mm
L ₃	32 mm
Závit M	M8×1
Vnější Ø D	50 mm

Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Válcový vytěrákplast Ø čepu 10 mm	343720 10
-----------------------------------	-----------