

FAHRION®
FAHREYONDI PRESSION

Upínací matice ER CENTRO P standardní, Typ CP pro ER: 16MS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Třída artiklu	34F

Popis

Provedení:

S trapézovým závitem pro vysoké upínací síly. Velmi dlouhé zdvojené vedení upínací matice ER. Upínací matice ER s povlakem pro snížení **tření**.

Mini = všechny velikosti s písmenem **M**, extrémně štíhlá konstrukce.

MiniSlim = velikost s „**MS**“, super extrémně štíhlá konstrukce.

Kónické = všechny velikosti s písmenem **C**.

Standard = všechny ostatní velikosti.

Upínací matice ER typ CP, **není vhodná pro těsnicí kroužky HP**.

Vhodné pro:

FAHRION upínací kleštinový trn ER CENTRO P a FAHRION upínací kleštinový trn ER HDC.

Zvláštní příslušenství:

Těsnicí podložky č. 309666 – 309668, přesné upínací kleštiny ER č. 308878 – 308992, upínací klíč č. 309754 – 309756, upínací kleštiny HP č. 309365 – 309379.

Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systemu FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

Rozsah upínání: 1 - 10 mm

Celková délka L: 20,9 mm

Vnější Ø D: 22 mm
Maximální utahovací moment: 30 Nm
Závit: Tr20×1

Technický popis

Rozsah upínání	1 - 10 mm
Celková délka L	20,9 mm
Maximální utahovací moment	30 Nm
Vnější Ø D	22 mm
Řada	Centro P
Závit	Tr20×1
Druh produktu	Upínací matice