



## Upínací matice ER CENTRO P pro těsnicí podložky HP, Typ CP pro ER: 32DI



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Třída artiklu	34F

### Popis

#### Provedení:

**Mini** = všechny velikosti s písmenem **M**, extrémně štíhlá konstrukce.

**MiniSlim** = velikost s „**MS**“, super extrémně štíhlá konstrukce.

**Kónické** = všechny velikosti s písmenem **C**.

**Standard** = všechny ostatní velikosti.

Upínací matice ER typ CP, **pro těsnicí kroužky HP.**

#### Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER FAHRION CENTRO P a upínací kleštinový trn ER FAHRION HDC.

#### Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systemu FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

Rozsah upínání: 2 - 20 mm

Celková délka L: 30,1 mm

Vnější Ø D: 50 mm

Maximální utahovací moment: 140 Nm

Závit: Tr40×1,5

## Technický popis

Rozsah upínání	2 - 20 mm
Maximální utahovací moment	140 Nm
Celková délka L	30,1 mm
Vnější Ø D	50 mm
Řada	Centro P
Závit	Tr40×1,5
Druh produktu	Upínací matice

## Příslušenství

Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 6 mm	309668 6
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 15 mm	309668 15
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 5 mm	309668 5
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 12 mm	309668 12
CP válečkový klíč pro momentové klíče Typ 32	309756 32
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 19 mm	309668 19
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 4 mm	309668 4
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 16 mm	309668 16
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 7 mm	309668 7
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 13 mm	309668 13
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 20 mm	309668 20

Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 18 mm	309668 18
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 9 mm	309668 9
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 11 mm	309668 11
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 8 mm	309668 8
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 2 mm	309668 2
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 3 mm	309668 3
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 10 mm	309668 10
CP válečkový klíč Typ 32	309754 32
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 17 mm	309668 17
Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P Upínací Ø (stoupání po 1 mm) 14 mm	309668 14