

Garant
Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-A 63, Ø upnutí D1: 12mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	307512 12
GTIN	4045197506283
Třída artiklu	31A

Popis
Provedení:

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěrky č. 343720.

Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Technický popis

L ₃	40 mm
Ø D ₂	32 mm
Závít M	M10×1
Upínací Ø D ₁	12 mm
Vhodné redukční pouzdro	302135; 302140; 302145; 302147
Délka vyložení rozměr A	85 mm

Vnější Ø D	50 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302140 3
Válcový vytěrákplast Ø čepu 12 mm	343720 12
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302135 3
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302140 8
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302135 8
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302135 6
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302140 6
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302140 4
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302140 5
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302135 4

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5
mm

302135 5