



Upínací matice ER CENTRO P pro těsnicí podložky HP, Typ CP pro ER: 40DI



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Třída artiklu	34F

Popis

Provedení:

Mini = všechny velikosti s písmenem **M**, extrémně štíhlá konstrukce.

MiniSlim = velikost s „**MS**“, super extrémně štíhlá konstrukce.

Kónické = všechny velikosti s písmenem **C**.

Standard = všechny ostatní velikosti.

Upínací matice ER typ CP, **pro těsnicí kroužky HP.**

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER FAHRION CENTRO P a upínací kleštinový trn ER FAHRION HDC.

Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systemu FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

Rozsah upínání: 3 - 26 mm

Celková délka L: 34,8 mm

Vnější Ø D: 63 mm

Maximální utahovací moment: 200 Nm

Závit: Tr50x1,5

Technický popis

Maximální utahovací moment	200 Nm
Celková délka L	34,8 mm
Rozsah upínání	3 - 26 mm
Vnější Ø D	63 mm
Řada	Centro P
Závit	Tr50×1,5
Druh produktu	Upínací matice