

Garant**Upínací matice ER mini, Pro ER: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309650 20
GTIN	4045197292131
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Malé vnější rozměry, povrchově kalené a ze všech stran broušené.

· **Kalené a ze všech stran broušené.**

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Technický popis

Závit	M24×1
Maximální utahovací moment	40 Nm
Celková délka L	19,5 mm
Pro ER	20 mm
Vnější Ø D	28 mm
Norma	DIN 6499
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Strategie obrábění

HSC

Druh produktu

Upínací matice