



Vysoce výkonný pěnový řezný olej, bez obsahu chlóru, Obsah: 0,4l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Třída artiklu	08J

Popis

Provedení:

Řezný olej pro nejvyšší nároky. Nedoporučujeme míchat s normálním, minerálním řezným olejem (nikoli s olejem rozpustným ve vodě).

Výhoda:

Zlepšuje **životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór** – nevznikají škodlivé výpary, **šetrná k životnímu prostředí.**

Použití:

Univerzální pro **obrábění** (frézování, soustružení, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání) a vhodný k **tváření**. Bezpodmínečně potřebný při obrábění **nesnadno obrobitelných materiálů**, jako oceli odolné vůči korozi a vysoké teplotě, slitiny niklu, titanu a podobných materiálů. Ideální pro **barevné kovy**.

Pěnový řezný olej se silnou přilnavostí pro cílené nanášení na obráběné místo. Bez obsahu síry a minerálních olejů, jemné dávkování, omyvatelný vodou.

Technický popis

Označení nebezpečné látky	GHS02: Plamen
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění

Provedení	sprej
Rozpustnost ve vodě	rozpustný
Bod varu	-24 °C
Teplota samovznícení	235 °C
Rozprašovací hlava	Smart Straw
Barva	světle žlutá
Skladovací teplota	15 - 35 °C
Obsah	0,4 l
Druh produktu	Řezný olej / brusný olej