



## Upínací matice ER CENTRO P standardní, Typ CP pro ER: 25



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309655 25     |
| GTIN           | 2050001704863 |
| Třída artiklu  | 34F           |

### Popis

#### Provedení:

**Mini** = všechny velikosti s písmenem **M**, extrémně štíhlá konstrukce.

**MiniSlim** = velikost s „**MS**“, super extrémně štíhlá konstrukce.

**Kónické** = všechny velikosti s písmenem **C**.

**Standard** = všechny ostatní velikosti.

S trapézovým závitem pro vysoké upínací síly. Velmi dlouhé zdvojené vedení upínací matice ER.

Upínací matice ER

s povlakem pro snížení **tření**.

Upínací matice ER typ CP, **není vhodná pro těsnicí kroužky HP**.

#### Vhodné pro:

FAHRION upínací kleštinový trn ER CENTRO P a FAHRION upínací kleštinový trn ER HDC.

#### Zvláštní příslušenství:

Těsnicí podložky č. 309666 – 309668, přesné upínací kleštiny ER č. 308878 – 308992, upínací klíč č. 309754 – 309756, upínací kleštiny HP č. 309365 – 309379.

#### Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systemu FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

## Technický popis

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Rozsah upínání             | 2 - 16 mm      |
| Celková délka L            | 25,6 mm        |
| Maximální utahovací moment | 90 Nm          |
| Vnější Ø D                 | 40 mm          |
| Řada                       | Centro P       |
| Závit                      | Tr32×1,5       |
| Druh produktu              | Upínací matice |

## Příslušenství

|  |           |
|--|-----------|
| Válečkový klíč CP pro momentové klíče Typ 25 | 309756 25 |
| Válečkový klíč CP Typ 25                     | 309754 25 |