


**Garant****Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky, Pro ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309652 16
GTIN	4045197645715
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

Malé vnější rozměry, povrchově kalené a ze všech stran broušené.

· **Kalené a ze všech stran broušené.**

**Vhodné pro :**

**Upínací kleštinový trn ER Mini** č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategie obrábění: HSC

Celková délka L: 22,5 mm

Vnější Ø D: 22 mm

Závit: M19×1

Maximální utahovací moment: 35 Nm

**Technický popis**

Celková délka L	22,5 mm
Maximální utahovací moment	35 Nm
Závit	M19×1
Pro ER	16 mm
Vnější Ø D	22 mm

Norma	DIN 6499
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací matice