

FAHRION®
PRÄZISION**Těsnicí podložky CP, DI25, Upínací Ø (stoupání po 1 mm): 3 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	309667 3
GTIN	2050001705051
Třída artiklu	34F

Popis**Provedení:**

Vulkanizované těsnicí kroužky do 80 bar. 0,5 mm přemostění upínacího (+ 0,4 / - 0,1).

Vhodné pro :

Upínací matice ER CP č. 309665 velikost 25DI.

Upozornění:

Není kompatibilní s jinými systémy těsnicích podložek!

Systém FAHRION upínací matice ER typ CP a těsnicí kroužky typ HP se nehodí na jiné systémy!

· **Těsnicí podložky odstupňované po 0,5 mm na poptávku.**

· **Těsnicí podložky pro č. 309665 DI40 na poptávku.**

Vnější Ø D: 20,2 mm

Výška L: 2 mm

Technický popis

Upínací Ø	3 mm
Série	Centro P
Pro typ	DI25
Vnější Ø D	20,2 mm
Výška L	2 mm

