



## Upínací matice ER CENTRO P standardní, Typ CP pro ER: 40



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	309655 40
GTIN	2050001736703
Třída artiklu	34F

### Popis

#### Provedení:

S trapézovým závitem pro vysoké upínací síly. Velmi dlouhé zdvojené vedení upínací matice ER.

Upínací matice ER

s povlakem pro snížení **tření**.

**Mini** = všechny velikosti s písmenem **M**, extrémně štíhlá konstrukce.

**MiniSlim** = velikost s „**MS**“, super extrémně štíhlá konstrukce.

**Kónické** = všechny velikosti s písmenem **C**.

**Standard** = všechny ostatní velikosti.

Upínací matice ER typ CP, **není vhodná pro těsnicí kroužky HP**.

#### Vhodné pro:

FAHRION upínací kleštinový trn ER CENTRO P a FAHRION upínací kleštinový trn ER HDC.

#### Zvláštní příslušenství:

Těsnicí podložky č. 309666 – 309668, přesné upínací kleštiny ER č. 308878 – 308992, upínací klíč č. 309754 – 309756, upínací kleštiny HP č. 309365 – 309379.

#### Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systemu FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

Rozsah upínání: 3 - 26 mm  
Celková délka L: 31,5 mm  
Vnější Ø D: 63 mm  
Maximální utahovací moment: 200 Nm  
Závit: Tr50×1,5

## Technický popis

Celková délka L	31,5 mm
Rozsah upínání	3 - 26 mm
Maximální utahovací moment	200 Nm
Vnější Ø D	63 mm
Řada	Centro P
Závit	Tr50×1,5
Druh produktu	Upínací matice