

FAHRION®
FAHRION®**Těsnící kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P, DI16, Upínací Ø (stoupání po 1 mm): 4mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309666 4 |
| GTIN | 2050001704979 |
| Třída artiklu | 34F |

Popis**Provedení:**

Mini = všechny velikosti s písmenem **M**, velmi štíhlá konstrukce.

MiniSlim = velikost s „**MS**“, extrémně štíhlá konstrukce.

Kónické = všechny velikosti s písmenem **C**.

Standard = všechny ostatní velikosti.

Vulkanizované **vysokotlaké těsnící kroužky** do 80 barů.

Přemostění upínacího Ø 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnící podložky typu HP **systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

· **Těsnící kroužky s odstupňováním po 0,5 mm na poptávku.**

· **Těsnící kroužky DI40 na poptávku.**

Není kompatibilní s jinými systémy těsnících podložek!

Technický popis

| | |
|-----------|------|
| Upínací Ø | 4 mm |
|-----------|------|

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Řada | Centro P |
| Pro typ | D116 |
| Vnější Ø D | 12,6 mm |
| Výška L | 2 mm |
| Druh produktu | příslušenství kleštinových upínačů |