


Garant**Upínací matice ER mini pro těsnicí kroužky, Pro ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309652 25
GTIN	4045197645739
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Malé vnější rozměry, povrchově kalené a ze všech stran broušené.

· **Kalené a ze všech stran broušené.**

Vhodné pro :

Upínací kleštinový trn ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategie obrábění: HSC

Celková délka L: 25 mm

Vnější Ø D: 35 mm

Závit: M30×1

Maximální utahovací moment: 45 Nm

Technický popis

Závit	M30×1
Maximální utahovací moment	45 Nm
Celková délka L	25 mm
Pro ER	25 mm
Vnější Ø D	35 mm

Norma	DIN 6499
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací matice