

**Přípravek na přetáčení čelistí, Vnější / vnitřní Ø: 342/260mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	315900 342/260
GTIN	4019208059518
Třída artiklu	38L

Popis**Provedení:**

V pouzdru je vestavěný **zápustkově kovaný spirálový kroužek**, kterým se otáčí pomocí rýhovaného kolečka na obvodu pouzdra. Tento spirálový kroužek pohybuje 3 **otočnými** stavitelnými čelistmi plynule, směrem dovnitř nebo ven. Nastavení je provedeno tak, že se závěsné šrouby stavěcích čelistí přípravku nasadí do otvorů nastavbových čelistí sklíčidla a sklíčidlo se upne. **Sklíčidlo je při protáčení v takovém stavu (předpětí), ve kterém je i při pozdějším obrábění upnuté součástí.**

Text upoutávky:

nastavovací čelisti
rýhovací kolečko
pouzdro se spirálovým kroužkem
Nasazovací čelisti
závěsný šroub

Použití:

K hospodárnému **vnitřnímu vytáčení a vnějšímu přetáčení měkkých nastavbových čelistí** na sklíčidlech. Vhodné též **k vybrušování resp. přebrušování kalených nastavbových čelistí na přesnou obvodovou házivost.**

Technický popis

Ø závěsného rozsahu poloha J	160 - 270 mm
Hmotnost	8 kg
Vnitřní Ø	260 mm
Ø závěsného rozsahu poloha A	330 - 440 mm
Vhodné pro sklíčidla do Ø	400 mm
Vnější Ø	342 mm
Druh produktu	Kroužek do čelistí