




## Čelisti pro vnitřní upínání 4dílná sada, tvrdé, Pro typ sklíčidla: 250



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	315300 250
GTIN	4019208038612
Třída artiklu	33R

### Popis

#### Vhodné pro :

**4čelistové sklíčidlo č. 312000 / 2500 / 2700.**

#### Upozornění:

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

Vhodné pro barevný kód: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Délka L: 90 mm

Šířka B: 24 mm

Výška H: 67,5 mm

### Technický popis

Délka L	90 mm
Pro typ sklíčidla	250 mm
Výška H	67,5 mm
Šířka B	24 mm
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm
Druh produktu	Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

