

**Sada blokových čelistí 4dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	314700 125
GTIN	4019208034478
Třída artiklu	33R

Popis**Materiál:**

16MnCr5

Vhodné pro:

Čtyřčelistové soustružnické sklíčidlo č. 312505; 312705.

Upozornění:

- Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
- Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.

Technický popis

Šířka B	18 mm
Délka L	52 mm
Pro typ sklíčidla	125 mm
Výška H	41,5 mm
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm
Druh produktu	Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

