

Mahr**Digitální posuvné měřítko IP67 i-wi, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412738 300
GTIN	4059192002527
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Velký LCD displej s velikostí číslic 11 mm. Integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi. Odolné proti prachu a vlhkosti. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Provozní doba cca 3 roky. Bez hloubkoměru.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

i-wi rádiový přijímač č. 498912.

Technický popis

Délka měřicí čelisti	64 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Provozní doba	cca 3 roky
Kalibrování	A1
Norma	ISO 13385
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Rozlišení	0,01 mm

Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 300 mm
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Plastové pouzdro Typ MS300	412470 MS300