

**Přípravek na přetáčení čelistí, Vnější / vnitřní Ø: 176/110mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	315900 176/110
GTIN	4019208059471
Třída artiklu	38L

**Popis****Provedení:**

V pouzdru je vestavěný **zápustkově kovaný spirálový kroužek**, kterým se otáčí pomocí rýhovaného kolečka na obvodu pouzdra. Tento spirálový kroužek pohybuje 3 **otočnými** stavitelnými čelistmi plynule, směrem dovnitř nebo ven. Nastavení je provedeno tak, že se závěsné šrouby stavěcích čelistí přípravku nasadí do otvorů nastavbových čelistí sklíčidla a sklíčidlo se upne. **Sklíčidlo je při protáčení v takovém stavu (předpětí), ve kterém je i při pozdějším obrábění upnuté součástí.**

**Text upoutávky:**

nastavovací čelisti  
rýhovací kolečko  
pouzdro se spirálovým kroužkem  
Nasazovací čelisti  
závěsný šroub

**Použití:**

K hospodárnému **vnitřnímu vytáčení a vnějšímu přetáčení měkkých nastavbových čelistí** na sklíčidlech. Vhodné též **k vybrušování resp. přebrušování kalených nastavbových čelistí na přesnou obvodovou házivost.**

**Technický popis**

Ø závěsného rozsahu poloha J	35 - 125 mm
Vhodné pro sklíčidla do Ø	200 mm
Hmotnost	3,5 kg
Vnější Ø	176 mm
Vnitřní Ø	110 mm
Ø závěsného rozsahu poloha A	170 - 260 mm
Druh produktu	Kroužek do čelistí