

**Digitální posuvné měřítko TESA TWIN-CAL, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 412766 200 |
| GTIN | 7630041106152 |
| Třída artiklu | 45A |

Popis**Provedení:**

Veliký, kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 min a automatické vypnutí po 2 h. Měřicí režim ABS, integrovaná přípojka TLC pro přenos dat. S posouvacím kolečkem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

Technický popis

| | |
|---------------------------|----------------|
| Hloubkoměr je k dispozici | ano |
| Hnací váleček | ano |
| Automatické vypnutí | ano |
| Kalibrování | A1 |
| Norma | ISO 13385 |
| Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Výška číslic LCD displeje | 11 mm |
| Provozní doba | 12000 h |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Délka měřicí čelisti | 50 mm |
| Přepnutí do režimu Stand-by | ano |
| Rozlišení | 0,01 mm |
| Odečet | 0,0005 palec |
| Rozsah měření | 0 - 200 mm |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Typ baterií | Knoflíkový článek |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Mezinárodní konstrukční velikost | CR2032 |
| Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm |
| Rozhraní | TESA Link Connector TLC |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Měřicí technika | digitální |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | Kalené |
| Obal | Stabilní box |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm | 021000 200 |
| Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm | 021010 200 |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|

| | |
|---|------------|
| Datový kabel TLC, 2 m Typ D | 498918 D |
| Datový kabel TLC, 2 m Typ USB | 498918 USB |
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ | 498965 |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |