

**Mahr****Dílenské posuvné měřítko, lehká konstrukce, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412750 1000
GTIN	2050001060310
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

**Dílenské posuvné měřítko** s lehkou konstrukcí; s měřicími hroty a prizmatickým vedením.

**Odečítání bez paralaxní chyby.** Lišta a posuvník z hliníku. 50% nižší hmotnost. Odolné proti oděru a poškrábání díky povrchu s tvrdým eloxem 1100 HV (podobný keramice). Měřicí čelisti a hroty nerezové, kalené a broušené. Nonius s kontrastní stupnicí a se stupnicí pro vnitřní měření. Lehký a přesný chod posuvníku.

**Technický popis**

Provedení odečítací stupnice	matně chromované
Odečet	0,02 mm
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Hmotnost	1,75 kg
Provedení měřicího povrchu	kalená
Rozsah měření	0 - 1000 mm
Kalibrování	A1
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Povrch	s tvrdým eloxem
Délka měřicí čelisti	150 mm
Stupnice	1/50 mm

Mezní chyba	0,08 mm
Obal	Stabilní box
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000